

Garant
VNMG 160404, Clase: HB7035-1


Datos de pedido

Número de pedido	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Clase	HB7035-1
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 320 m/min
Rompevirutas	SM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404

Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado