

**Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: AS0616****Datos de pedido**

Número de pedido	540800 AS0616
GTIN	4045197156020
Clase de artículo	52D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Forma	AS0616
Longitud total	58 mm
Ø del cabezal	6 mm
Descripción de la forma	Cilindro con dentado frontal
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	16 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Fresa con mango

