

LOCTITE.**Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 454_IE**

Datos de pedido

Número de pedido	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Quality Dress	454
Resistencia manual al cabo de	5 - 10 s
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	20,9 N/mm ²
Temperatura de almacenamiento	2 - 8 °C
Forma	Gel
Margen de temperatura de aplicación	-40 °C

Propiedad	Pegamento anaeróbico
Propiedad	no se adhiere
adecuado para material	Papel
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Cuero
adecuado para material	Cartón
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Elastómero
adecuado para material	materiales porosos
Densidad	1,05 g/cm ³
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Base química	Cianoacrilato de etilo
Color	transparente
Capacidad	20 ml
intersticio máximo	0,15 mm
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido