

**Garant**
**APET 133512 ER, HB7930, Tipo: TI**


## Datos de pedido

Número de pedido	215370 TI
GTIN	4045197875372
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**

 Valores de aplicación para  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\text{máx.}} = 6$  mm.

Radio angular: 1,2 mm

 Avance  $f_z$  por diente: 0,13 mm

## Descripción técnica

Tipo	TI
Avance $f_z$ por diente	0,13 mm
Radio angular	1,2 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APET 133512 ER
Clase	HB7930
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		