

Garant
Fresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm

Datos de pedido

Número de pedido	202269 12
GTIN	4045197865250
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HB con h6

Número de dientes Z: 3

Longitud de filo L_c : 26 mm

Voladizo L_1 incl. cuello: 38 mm

Ø de cuello D_1 : 11,8 mm

Longitud total L: 83 mm

Ø de mango D_s : 12 mm

Descripción técnica

Voladizo L_1 incl. cuello	38 mm
Ø de cuello D_1	11,8 mm
Avance f_z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm
Forma del mango	HB
Número de dientes Z	3
Ø de mango D_s	12 mm

Ø de corte D_c	12 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Longitud de filo L_c	26 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,3 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Longitud total L	83 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	AlCrN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,3 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.

Servicios

Afilado del mando para cono de contracción térmica con función de seguridad Ø del mango herramienta 12 mm

SZ2025 12