



Fresa de MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 8 mm



Datos de pedido

Número de pedido	202276 8
GTIN	4045197865625
Clase de artículo	12X

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Refrigeración interior: no

Tolerancia Ø nominal: e8

Número de dientes Z: 3

Ángulo de hélice: 30 grados

Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Mango: DIN 6535 HB con h6

Número de dientes Z: 3

Longitud de filo L_c : 12 mm

Longitud total L: 58 mm

Ø de mango D_s : 8 mm

Forma del mango: HB

Anchura del chaflán angular con 45 °: 0,2 mm

Descripción técnica

Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ø de corte D_c	8 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 6535 HB con h6
Longitud de filo L_c	12 mm

Número de dientes Z	3
Longitud total L	58 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Forma del mango	HB
Anchura del chaflán angular con 45°	0,2 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,3 \times D$ al contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa mango cil.