

**Fresa con mango Z3 - medio con rompevirutas, HSS, Tipo: NS1230****Datos de pedido**

Número de pedido	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Clase de artículo	52D

Descripción**Ejecución:**

Formas especiales: E, NS, K.

Ø vástago 6 mm. **Forma especial NS ángulo con dentado frontal** (WKNS).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min^{#1}

Descripción técnica

Ø del cabezal	12 mm
Descripción de la forma	Ángulo con dentado frontal
Ángulo	8 grados
Forma	NS1230
Longitud total	70 mm
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	30 mm

Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Fresa con mango