

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 20/11 mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Longitud de la cabeza $L_1$	20,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	200 mm
Código ISO Soporte	A20R SVUBR/L11
Desplazamiento central $L_3$	13 mm
Longitud de sujeción $L_2$	18 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø de mango $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500