

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
40/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Calzo	269005 8
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	16 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	49 mm
Longitud de sujeción L ₂	39 mm
Longitud total L	300 mm
Código ISO Soporte	A40T SVUBR/L16
Ø de mango D _s	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500