

Garant
Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 08/07mm


Datos de pedido

Número de pedido	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Clase de artículo	21T

Descripción

Soporte de torneado de apriete 08/07 mm Código ISO Soporte: SDNCN 0808D07

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Anchura de función L₄ de los soportes neutros: 4 mm

Voladizo L₁ de los soportes neutros: 7,5 mm

Longitud total L de los soportes neutros: 60 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269028 22

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	7,5 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	4 mm
Tamaño de placa	7 mm
Tamaño del mango	8 mm
Longitud total L de los soportes neutros	60 mm
Código ISO Soporte	SDNCN 0808D07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	neutro
Norma	DIN ISO 5610

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	62,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269440
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15