



## Fresa de avance elevado MFH micro, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 12/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

### Descripción técnica

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	6,5 mm
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	0,5 mm
Rosca de alojamiento M	M6
Longitud total L <sub>tot</sub>	17 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	22 mm
Longitud de rampa L para α <sub>máx.</sub>	7,1 mm
Ángulo de rampa α <sub>máx.</sub>	1,61 grados
Plaquita de corte adecuada	LPGT 0102..
Tornillo para plaquita	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø de corte D <sub>c</sub>	12 mm
Número de filos Z	3

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	20 mm
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)