


**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Tipo: S**

**Datos de pedido**

Número de pedido	221949 S
GTIN	4960664785124
Clase de artículo	25A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte reversible de 2 filos.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

Avance  $f_z$  por diente: 0,25 mm

Código ISO plaquita de corte: LPGT 010210 ER-GM

Tipo: S

Radio angular: 1 mm

Radio de programación para  $a_{p \text{ máx.}}$ : 1,2 mm

**Descripción técnica**

Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	LPGT 010210 ER-GM
Tipo	S
Radio angular	1 mm
Clase	CA6535

Material de corte	MD
Avance $f_z$ por diente	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	240 m/min	M
Inconel	adecuado	30 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		