

Garant**APMT 100305 TR, HB8525, Tipo: ST1100****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 215948 ST1100 |
| GTIN | 4045197877581 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción**Ejecución:**

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.

Para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx}} = 4,8$ mm.

Grosor de plaquita: 3,18 mm

Radio angular: 0,5 mm

Avance f_z por diente: 0,11 mm

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|----------------|
| Tipo | ST1100 |
| Avance f_z por diente | 0,11 mm |
| Radio angular | 0,5 mm |
| Código ISO plaquita de corte | APMT 100305 TR |
| Clase | HB8525 |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Material de corte | MD |
| Grosor de plaquita | 3,18 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |