



Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: M1225



Datos de pedido

Número de pedido	540800 M1225
GTIN	4045197156211
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma cono en punta** (SKM).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Longitud total	65 mm
Forma	M1225
Descripción de la forma	Cono de punta
Ø del cabezal	12 mm
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	25 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango