



Fresa con mango Z3 - medio con rompevirutas, HSS, Tipo: K1230



Datos de pedido

Número de pedido	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

Formas especiales: E, NS, K.

Ø vástago 6 mm. **Forma especial K maza (K).**

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min^{#1}

Descripción técnica

Descripción de la forma	Pernil
Ø del cabezal	12 mm
Forma	K1230
Longitud total	70 mm
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	30 mm
Serie	Dentado Z3

Material de corte	HSS
Tipo de producto	Fresa con mango