


**Garant****LOEU 130708 TR-H, HB7710, Tipo: GG****Datos de pedido**

Número de pedido	215147 GG
GTIN	4045197866882
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10$  mm

Código ISO plaquita de corte: LOEU 130708 TR-H

Tipo: GG

Radio angular: 0,8 mm

Avance  $f_z$ : 0,24 mm**Descripción técnica**

Tipo	GG
Avance $f_z$	0,24 mm
Código ISO plaquita de corte	LOEU 130708 TR-H
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7710
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
GG(G)	adecuado	300 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		