

**Garant****Fresa con mango Z1 – grueso, MD, Tipo: G0618****Datos de pedido**

Número de pedido	540600 G0618
GTIN	4045197155856
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma arco en punta** (SPG).

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Descripción técnica**

Descripción de la forma	Arco de punta
Longitud total	50 mm
Ø del cabezal	6 mm
Grado de finura de dentado	basto
Dentado abreviatura	Z1
Forma	G0618
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	18 mm
Serie	Dentado Z1

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Madera	adecuado con restricciones		