



Fresa de MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 1mm



Datos de pedido

Número de pedido	202277 1
GTIN	4045197880345
Clase de artículo	12X

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Descripción técnica

Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Avance f_z para contornear en acero < 750 N/mm ²	0,006 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Ø de mango D_s	3 mm
Longitud de filo L_c	3 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Avance f_z para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm ²	0,005 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Forma del mango	HA
Ø de corte D_c	1 mm
Número de dientes Z	3
Longitud total L	50 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento

Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Tipo	N
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,3 \times D$ al contornear
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	100 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	70 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	55 m/min	K
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado		