

Garant**Fresa con mango, MD, Tipo: J1010****Datos de pedido**

Número de pedido	541000 J1010
GTIN	4045197521590
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. Forma cónica para **avellanado** y **biselado**.

Forma especial avellanado cónico (KSK). Ángulo de 90°.

Aplicación:

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min^{#1}

Descripción técnica

Forma	J1010
Ángulo	90 grados
Longitud total	50 mm
Grado de finura de dentado	medio
Ø del cabezal	10 mm
Dentado abreviatura	Z3
Descripción de la forma	Avellanado cónico

Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	10 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango