

**KERN****Sistema de recuento, tipo CCS, Intervalo de pesaje máximo: 150kg**

## Datos de pedido

Número de pedido	479542 150
GTIN	4045761104624
Clase de artículo	47D

## Descripción

### Ejecución:

- **Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (afina el valor medio de peso de la pieza progresivamente).**
- **Cantidad y peso meta programable con señal acústica.**
- **Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.**
- **Cantidad o peso de referencia seleccionable.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.**
- **Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).**
- **Cambio de indicación de unidades a peso.**

**Sistema de recuento** constituido por una **balanza de referencia y una balanza para cantidades (balanza de plataforma)** con cable de conexión de 2,0 m.

### Suministro:

Incluido adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora para balanza de referencia.

### Partes opcionales:

Batería interna, lámpara indicadora a petición.

### Nota:

Para la calibración, seleccione las dos posiciones ofrecidas, ya que deben calibrarse tanto la balanza de referencia como la balanza de cantidades (balanza de plataforma).

## Descripción técnica

Balanza de plataforma profundidad	400 mm
Altura	125 mm
Dimensiones de la placa de pesaje	294 × 225 mm
Tiempo de respuesta	2 s
Intervalo de pesaje máximo	0 - 150 kg
Balanza de plataforma altura	137 mm
Anchura	320 mm
Quality Dress	CCS
Lectura	0,1 g
Profundidad	350 mm
Balanza de plataforma anchura	500 mm
Peso neto	16 kg
Reproducibilidad	0,2 g
Linealidad	± 0,2 g
Peso de unidad mínimo	1 g
Lectura balanza para cantidades	5 g
Suministro de energía	a batería
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Balanza cuentapiezas