


Garant**Muela abrasiva (CER), Ø 50,8 mm, Tamaño de grano: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	553921 120
GTIN	4045197526199
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura. Asiento centrado de la hoja abrasiva, logrando un giro sin vibraciones.

Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

Aplicación:

Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.

Descripción técnica

Tamaño de grano	120
Ø de muela	50,8 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹

Tipo de producto

Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50M mm

553920 50M