

Garant**Fresa con mango, MD, Tipo: MN1225****Datos de pedido**

Número de pedido	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. Forma **combinada** de cono en punta y ángulo para el desbarbado y el biselado de **cantos interiores y exteriores**. Geometría especial del dentado para un **guiado óptimo, incluso en cantos agudos**.

Forma especial desbarbado (MN), interior / exterior.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min^{#1}

Descripción técnica

Grado de finura de dentado	medio
Descripción de la forma	Desbarbado
Dentado abreviatura	Z3
Ø del cabezal	12 mm
Longitud total	70 mm
Forma	MN1225
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	25 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango