

Garant**Soporte ranurador largo Ø DS 25 mm, a partir de anchura de ranura m: 12mm**

Datos de pedido

Número de pedido	290350 12
GTIN	4045197880987
Clase de artículo	29K

Descripción

Atención:

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- **Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.**
- **En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.**
- **En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.**

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	161 mm
Adecuado para anchura de ranura m	12 mm
Tornillo	290399 3
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	32,56 mm
Desplazamiento central L ₃	16,5 mm
Ø de mango	25 mm
Soporte para plaquitas Ø D ₁	30 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L _s	90 mm

Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 3	290399 3
-----------------------------	----------