

Garant
Soporte ranurador largo Ø DS 32 mm, a partir de anchura de ranura m: 4mm

Datos de pedido

Número de pedido	290353 4
GTIN	4045197881007
Clase de artículo	29K

Descripción
Atención:

Utilizar siempre \varnothing de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = \varnothing de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- **Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.**
- **En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.**
- **En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.**

Descripción técnica

Longitud útil L_1	56 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	10,71 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	10,91 mm
Adecuado para anchura de ranura m	4 mm
Adecuado para anchura de ranura m	5 mm
Tornillo	290399 1
Desplazamiento central L_3	5,35 mm
\varnothing de mango	32 mm
Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	10 mm

Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L _s	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 1	290399 1
-----------------------------	----------