

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 40/16mm


Datos de pedido

Número de pedido	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	50 mm
Tornillo para brida	259021 1
Longitud de sujeción L_2	38,5 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud total L	300 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Código ISO Soporte	A40T MVUNR/L 16
Brida de sujeción	259038 4
Calzo	259031 39
Tornillo para calzo	259025 3
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L_3	27 mm
Ø de mango D_5	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Calzo Tipo 39	259031 39
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500