

Garant
Soporte ranurador largo Ø DS 32 mm, a partir de anchura de ranura m: 6mm

Datos de pedido

Número de pedido	290353 6
GTIN	4045197881021
Clase de artículo	29K

Descripción
Atención:

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

Descripción técnica

Tornillo	290399 2
Ø perforación previa mínima D_{\min}	17,49 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	17,85 mm
Adecuado para anchura de ranura m	6 mm
Adecuado para anchura de ranura m	8 mm
Longitud útil L_1	81 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Ø de mango	32 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	16 mm

Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L _s	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 2	290399 2
-----------------------------	----------