

Garant
Soporte ranurador estándar Ø DS 25 mm, a partir de anchura de ranura m: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	290355 10
GTIN	4045197881144
Clase de artículo	29K

Descripción
Atención:

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

Descripción técnica

Tornillo	290399 3
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	27,37 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	27,73 mm
Longitud útil L_1	86 mm
Adecuado para anchura de ranura m	10 mm
Adecuado para anchura de ranura m	12 mm
Desplazamiento central L_3	14 mm
Ø de mango	25 mm

Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	25 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_s	90 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 3	290399 3
-----------------------------	----------