

Garant**Inserto de corte de ranuras sin bisel C11, TiN, Para anchura de ranura m:
20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290379 20
GTIN	4045197882073
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Apropiado para reafilado.

Aplicación:

Para la realización de ranuras según DIN 6885, DIN 138 y normas de fábrica.

Para anchuras de ranura con tolerancia JS9, emplear insertos de corte con tolerancia H7.

Nota:

- **Tamaños especiales (anchuras de ranura) suministrables a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

A partir de una anchura de ranura de 16 mm es obligatorio ejecutar dos pasadas. El primer paso se debe realizar con aprox. la mitad de la anchura de ranura (p. ej. 10 mm con una anchura de ranura de 18 mm).

Descripción técnica

Para anchura de ranura m	20 mm
--------------------------	-------

Anchura de filo w	20,24 mm
Grosor de filo b	18 mm
Profundidad de la ranura t	10 mm
Material de corte	HSS
Recubrimiento	TiN
para precisión de ajuste	C11
Tipo de producto	Herramienta de encaje y perfiles

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		