



Muela abrasiva a láminas SLTT (ZA-Power), plano-oblicuo para acero y acero inoxidable, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 60



Datos de pedido

Número de pedido	565412 60
GTIN	4027497388769
Clase de artículo	53L

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.

Plato de soporte resistente de chapa de acero. Silencioso y de pocas vibraciones.

Mezcla especial de **corindón de circonio con** recubrimiento activo de rectificado para un rectificado frío.

Aplicación:

Para **capacidad de rebaje máxima**, con larga duración.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.

Descripción técnica

Tamaño de grano	60
Descripción de la forma	plano-oblicuo

Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	125 mm
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Plato portante	Plato de chapa de acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		