



Muela abrasiva a láminas Soft Job (ZA), Ø 50,8 mm, Tamaño de grano: 80



Datos de pedido

Número de pedido	554030 80
GTIN	9003172469850
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Versión muy flexible con laminillas verticales y saliente de laminillas **para un rectificado extremadamente suave y uniforme**.

En comparación con las muelas abrasivas convencionales, las **mini-muelas a láminas** con laminillas en forma de abanico ofrecen una **vida útil más larga**, un **comportamiento de rectificado más flexible** y un **esquema de rectificado más uniforme** (valor de rugosidad) hasta el límite de desgaste.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Rosca: Sistema de cambio rápido Roloc™

Velocidad de giro máxima: 20000 min⁻¹

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
-----------------	----

Ø de muela	50,8 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Soporte del abrasivo	Plato de plástico
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Rosca	Sistema de cambio rápido Roloc™
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Accesorios

Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 50 mm	554092 50
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 50 mm	554089 50
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm	554093 50
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm	554091 50