



## Muela abrasiva a láminas SLTT (ZA-Power), plano-oblicuo para acero y acero inoxidable, Ø 178 mm, Tamaño de grano: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	565413 40
GTIN	4027497388790
Clase de artículo	53L

### Descripción

#### Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.

Plato de soporte resistente de chapa de acero. Silencioso y de pocas vibraciones.

Mezcla especial de **corindón de circonio con** recubrimiento activo de rectificado para un rectificado frío.

#### Aplicación:

Para **capacidad de rebaje máxima**, con larga duración.

#### Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.

### Descripción técnica

Tamaño de grano	40
Descripción de la forma	plano-oblicuo
Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	178 mm

Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 178 mm
Plato portante	Plato de chapa de acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		