



Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: STAR



Datos de pedido

Número de pedido	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED con batería con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegados y giratorios y potente imán de adherencia.

Práctica lámpara de trabajo con batería y foco para obra, combinados en una luminaria.

Mango flexible con imán incorporado, apropiado para el montaje directo en el soporte Scangrip. Batería externa incorporada con casquillo USB. Sin gancho de suspensión.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye el cable USB.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	5,2 Ah

Tensión de batería	3,7 V
Bombilla	Módulo LED
Corriente de alumbrado nivel 2	500 lm
Corriente de alumbrado	1000 lm
Anchura total	103 mm
Clase de protección IP	IP 65
Longitud total	156 mm
Duración de la iluminación nivel 2	5 h
Duración ilumin.	2,5 h
Peso	710 g
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	STAR
Tipo de producto	Lámpara de trabajo