

Garant**Broca corta HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 1,6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	113140 1,6
GTIN	4045197003225
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

Especialmente **robusto y estable** gracias al **espesor de alma reforzado**. Perfiles rectificadas, con alta precisión de concentricidad.

Con afilado forma S (especial).

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2– 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descripción técnica

Ø nominal D_c	1,6 mm
Avance f en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L_c	10 mm
Número de filos Z	2
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango D_s	1,6 mm
Longitud total L	34 mm
Norma	DIN 1897
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	7,6 mm
Ángulo de punta	130 grados

Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS Co 8
Tipo	FS
Ángulo de hélice	38 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	87 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	56 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	35 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	6 m/min	S
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		