

**Garant****Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: C1225****Datos de pedido**

Número de pedido	543200 C1225
GTIN	4045197609854
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Mango extraestable con  $\varnothing$  8 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma esferocilíndrica** (WRC).

**Aplicación:**

Trabajos de fresado con solicitud máxima.

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Descripción técnica**

Grado de finura de dentado	medio
Longitud total	65 mm
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Dentado abreviatura	Z7
$\varnothing$ del cabezal	12 mm
Forma	Esferocilíndrico
Descripción de la forma	Esferocilíndrica (WRC)
$\varnothing$ de mango	8 mm

Longitud de cabeza	25 mm
Serie	Dentado Z7
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		