

**Lima semirredonda, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 150mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 513100 150 |
| GTIN | 4009215017588 |
| Clase de artículo | 56B |

Descripción**Ejecución:**

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

Con corte de caras; salida semiroma.

Aplicación:

Las **limas de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 Form E

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Longitud sin cola | 150 mm |
| Sección transversal | 16 × 5 mm |
| Atributo del nombre de producto | Corte 1 (basto) |
| Corte | 1 |
| Tipo de corte | Basto |
| Forma | E |
| Descripción de la forma | semicircular |
| Superficies de lima | Picada por todos los lados |
| incl. mango lima | no |
| Norma | DIN 7261 |
| Tipo de producto | Lima de taller |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm | 519400 120 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Mango plástico para limas Longitud total 90 mm | 519510 90 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Mango plástico para limas Longitud total 100 mm | 519510 100 |
| Mango plástico para limas Longitud total 110 mm | 519550 110 |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm | 519600 110 |