



Muela abrasiva a láminas V4 Master, (ZA) plato de tejido de vidrio oblicuo para acero y acero inoxidable, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 60



Datos de pedido

Número de pedido	565445 60
GTIN	4027497469970
Clase de artículo	53L

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.

Densidad de recubrimiento alta para la máxima durabilidad y extraordinaria estabilidad de cantos. La zona profunda del codo permite obtener un desgaste óptimo de la tela de esmeril (ZA).

ZA: Corindón de circonio puro en tejido de mezcla de poliéster-algodón. Muy agresivo debido a la dispersión abierta de los granos.

Aplicación:

Ideal en el **rectificado de cantos** para **redondear cantos afilados** y para rectificar costuras de garganta y restos de escoria en máquinas de alto rendimiento.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	oblicuo

Tamaño de grano	60
Ø de muela	125 mm
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		