DICK

Lima redonda, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 150mm

Datos de pedido

Número de pedido	514200 150
GTIN	4009215017861
Clase de artículo	56B

Descripción

Ejecución:
Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Con corte de caras; salida semiroma.
Aplicación:
Las **limas de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.
Norma:
DIN 7261 Form F
Nota:
Variante de lima con mango disponible en n.° 514201.

Descripción técnica

Longitud sin cola	150 mm
Diámetro	6,3 mm
Atributo del nombre de producto	Corte 2 (semifino)
Corte	2
Tipo de corte	Semifino
Forma	F
Descripción de la forma	redondo
Superficies de lima	Picada por todos los lados
incl. mango lima	no
Norma	DIN 7261

Tipo de producto	Lima de taller

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25