

HOLEX**Muela de acabado de material no tejido, Ø 76,2 mm, Comparación de granulado: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	554053 100
GTIN	4045197525949
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.

Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 y ss.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Velocidad de giro máxima: 18000 min⁻¹

Grado de finura: grueso

Ejecución: A coarse

Descripción técnica

Ejecución	A coarse
Grado de finura	grueso
Comparación de granulado	100
Ø de muela	76,2 mm
Medio abrasivo	Material no tejido de nailon
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

seco

adecuado

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 75 mm

554089 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm

554093 75

Plato lijador de goma con asiento M14 dura Ø exterior 75 mm

554094 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 75 mm

554091 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 75 mm

554092 75

Plato lijador de goma con asiento M14 duro Ø exterior 75 mm

554088 75

Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm

554090 75