

HOLEX®**Muela de limpieza gruesa (SiC), Ø 76,2 mm, Modelo de material no tejido: CRS****Datos de pedido**

Número de pedido	554039 CRS
GTIN	4045197525901
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible. Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota. **Elevados niveles de eliminación** para trabajos de limpieza universales.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos. Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Símbolo de medio abrasivo: SiC

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Grado de finura: extra basta

Grado dureza: dura

Velocidad de giro máxima: 15000 min⁻¹

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Grado de finura	extra basta
Grado dureza	dura
Ø de muela	76,2 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 75 mm	554089 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 75 mm	554092 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm	554093 75
Plato lijador de goma con asiento M14 dura Ø exterior 75 mm	554094 75
Plato lijador de goma con asiento M14 duro Ø exterior 75 mm	554088 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 75 mm	554091 75
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75