

3M Roloc™**Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm, Ø exterior: 50mm**

Datos de pedido

Número de pedido	554090 50
GTIN	54046719218955
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de muelas abrasivas con **sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®)**.
Plato lijador de plástico con **mango de 6 mm conectado fijo**.

El sistema de cambio rápido Roloc™ facilita el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de mano con el menor tiempo posible.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.
Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Ø exterior	50 mm
Ø de mango	6 mm
Alojamiento lado herramienta	Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamiento lado máquina	Ø mango 6 mm

adecuado para sistema de cambio rápido

Roloc™

Tipo de producto

Plato de apoyo