



Lima para carrocerías 350 × 36 × 4,7 mm, Dentado: 2



Datos de pedido

Número de pedido	519200 2
GTIN	4007220016244
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Con fillos por los dos lados, fresadas radialmente de pieza llena; caras superiores **abombadas**, lo que **evita araños** por los bordes de la lima en la pieza de trabajo. La forma especial de los fillos y el ángulo de desprendimiento positivo garantizan una capacidad de limado elevada.

Bombeado, picado por dos lados.

Aplicación:

Mecanizado de chapa de todo tipo, sobre todo en la **fabricación de automóviles y carrocerías** y en **reparaciones. Con estas limas de carrocerías se consiguen superficies lisas sin estrías, que se pueden pintar sin pulir.**

Grado de finura: medio

Distancia entre fillos aprox.: 2,5 mm

Descripción técnica

Dentado	2
Distancia entre fillos aprox.	2,5 mm
Grado de finura	medio
Sección transversal	36×4,7 mm
Longitud total	350 mm
Tipo de producto	Lima carrocería

Accesorios

Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm	576000 100X25
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm	576000 80X20
Soporte de hoja regulable para lima de carrocerías 350 mm Tipo KFH350	519215 KFH350