

**Garant****Muela abrasiva a láminas Fieltro, Ø 125 mm, Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	566340 180
GTIN	4045197488893
Clase de artículo	56Z

**Descripción****Ejecución:**

Muelas a láminas de material no tejido con **material no tejido abrasivo en forma de abanico** sobre plato de tejido de vidrio.

**Aplicación:**

- **Para el mecanizado final de superficies.**
- **Para eliminación de colores de revenido, limpieza y enlucido fácil de cordones de soldadura.**
- **Para el rectificado de precisión de grandes superficies y para el acabado.**

Revoluciones recomendadas 4600 – 5300 rpm.

**Descripción técnica**

Ø de perforación	22,23 mm
Color	rojo
Descripción de la forma	oblicuo
Comparación de granulado	180
Grado de finura	medio
Ø de muela	125 mm

Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	12200 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		