



Lijadora de banda GX, Tipo: 790132



Datos de pedido

Número de pedido	077610 790132
GTIN	4014586872063
Clase de artículo	03H

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora de banda, ampliable por módulos para pequeñas series.

- **Colector de virutas extraíble.**
- **Posibilidad de conexión para aspiración externa.**

Con dos velocidades de giro preseleccionables, óptimas para el mecanizado de acero fino (1500 rpm) o el mecanizado de metal (3000 rpm).

Nota:

En cuanto a manguitos abrasivos, ver n.º 558310 y n.º 558453-56.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	1500 min ⁻¹
Longitud de cinta	2000 mm
Quality Dress	GX 75 2H
Anchura de cinta	75 mm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	3000 min ⁻¹

Peso	75 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 60	558310 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80	558454 80
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120	558454 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 40	558310 40
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558456 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558453 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 120	558310 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558454 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80	558453 80
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558454 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120	558453 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558453 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 80	558310 80