



Fresa con mango Dentado STEEL – basto, MD, Tipo: F1020



Datos de pedido

Número de pedido	547100 F1020
GTIN	4007220936924
Clase de artículo	55F

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. Ø vástago 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de **acero y acero colado**.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Arco en redonda

Ø del cabezal: 10 mm

Longitud de cabeza: 20 mm

Longitud total: 60 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Forma	F1020
Ø del cabezal	10 mm
Descripción de la forma	Arco en redonda
Grado de finura de dentado	basto
Longitud total	60 mm
Dentado abreviatura	STEEL
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	20 mm

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado		