


HOLEX**Abanico lijador para INOX, Grano 120, Ø del cabezal x ancho de cabezal:
50X20mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 554310 50X20 |
| GTIN | 4045197235602 |
| Clase de artículo | 52E |

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Láminas abrasivas recubiertas con **corindón normal (A)**. Con **aglomerante activo de rectificado** para INOX.:

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Velocidad de giro máxima | 15300 min ⁻¹ |
| Tamaño de grano | 120 |
| Anchura de cabeza | 20 mm |
| N.º revoluciones recomend. | 9000 min ⁻¹ |
| Ø de mango | 6 mm |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Ø del cabezal | 50 mm |
| Medio abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Atributo del nombre de producto | Grano 120 |
| Tipo de producto | Abanico lijador |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado con restricciones | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |