



## Cinta abrasiva de material no tejido (A), 30×533 mm, Comparación de granulado: 100



### Datos de pedido

Número de pedido	558482 100
GTIN	4045197527530
Clase de artículo	52E

### Descripción

#### Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, **acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.**

#### Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.

### Descripción técnica

Comparación de granulado	100
Grado de finura	grueso
Color	marrón
Ejecución	A crs
Símbolo de medio abrasivo	A

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	30 mm
Cinta abrasiva longitud	533 mm
Atributo del nombre de producto	30×533 mm
Tipo de producto	Cinta abrasiva de material no tejido

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones	15-20 m/s	
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	10 m/s	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	10 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	10 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	10 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	10 m/s	H
INOX	adecuado	10 m/s	
Ti	adecuado	10 m/s	
GG(G)	adecuado	10 m/s	K
CuZn	adecuado	10 m/s	N
Plástico, PRFV	adecuado	10 m/s	
Madera	adecuado	10 m/s	
Barnices	adecuado	10 m/s	
Uni	adecuado	10 m/s	
seco	adecuado		