




Tornillo de banco de precisión, Anchura de mordazas A: 35mm



Datos de pedido

Número de pedido	494480 35
GTIN	4045197525420
Clase de artículo	42L

Descripción

Ejecución:

Tornillo de banco de precisión en modelo cromado duro (latón) o anodizado (aluminio). Ideal para el empleo en piezas pequeñas, p. ej. en microscopios y proyectores de perfil o con rugosímetros. Precisión del ángulo 0,04 mm, mordazas de sujeción intercambiables de acero inoxidable, templado y de plástico. Mordazas de sujeción fijas con prismas para piezas cilíndricas. El prisma adicional en la boca fija, así como las ranuras de sujeción en los lados longitudinales, aumentan las posibilidades de empleo.

Descripción técnica

Longitud total a	100 mm
Zona de sujeción máxima b	34,5 mm
Material tornillo de banco	Aluminio anodizado
Altura total c	35 mm
Anchura de mordazas A	35 mm
Altura de mordazas C	14 mm
Anchura total B	35 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco de control

