



Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BL, 150×2000 mm, Comparación de granulado: 180



Datos de pedido

Número de pedido	558509 180
GTIN	4054596603332
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, **acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.**

Cinta de material no tejido estable con alargamiento de cinta reducido, para cargas máximas.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.

Descripción técnica

Grado de finura	medio
Comparación de granulado	180
Color	rojo
Ejecución	A medium

Serie	SC-BL
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	150 mm
Cinta abrasiva longitud	2000 mm
Atributo del nombre de producto	150×2000 mm
Quality Dress	SC-BL
Tipo de producto	Cinta abrasiva de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones	15-20 m/s	
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	10 m/s	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	10 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	10 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	10 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	10 m/s	H
INOX	adecuado	10 m/s	
Ti	adecuado	10 m/s	
GG(G)	adecuado	10 m/s	K
CuZn	adecuado	10 m/s	N
Plástico, PRFV	adecuado	10 m/s	
Madera	adecuado	10 m/s	
Barnices	adecuado	10 m/s	
Uni	adecuado	10 m/s	
seco	adecuado		