

## Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	483940 4
GTIN	2050001056924
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas  $60 \pm 2$  HRC. Espiga: templada, revenida, rectificada y lapeada. Mango: indicación de  $\emptyset$  grabada.

#### Nota:

Indicar en el pedido como **información adicional el  $\emptyset$  deseado**, p. ej., n.º 483940 tam. 2, **0,35**.

### Descripción técnica

Longitud total	83 mm
Altura de paso	0,01 mm
Longitud de comprobación	63 mm
medida nominal	1 - 2,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	$60 \pm 2$ HRC
Material	Acero para herramientas aleado
Tipo de producto	Espiga de verificación

### Servicios

CalibraciónEspiga de verificación $\emptyset$ máximo 20	028240 20
	028260 20

Calibración DAkkSEspiga de verificación  $\varnothing$  máximo 20