

**HOLEX****Abanico lijador Material no tejido ondulado, medio, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 80X50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554976 80X50
GTIN	4045197678850
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados. Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

Para el **deslustrado y pulido uniformes**

**Descripción técnica**

Anchura de cabeza	50 mm
N.º revoluciones recomend.	4000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima	7000 min <sup>-1</sup>
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	80 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Comparación de granulado	180
Grado de finura	medio

Atributo del nombre de producto	medio
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		